

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M4X100



Numéro d'article	24540.040.100
Marque	-
UBB	950353135011
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633354
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009

### Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	100
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

### Dessin technique

