



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M5X35

Numéro d'article	24540.050.035
Marque	-
UBB	950353135920
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633477
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	35 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

