

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M5X80



Numéro d'article	24540.050.080
Marque	-
UBB	950353136597
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633552
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	80 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	80
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

