



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X50

Numéro d'article	24540.060.050
Marque	-
UBB	950353137744
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633712
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

