

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X55



Numéro d'article	24540.060.055
Marque	-
UBB	950353891969
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633729
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	55 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

### Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	55
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

### Dessin technique

