

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M8X16



Numéro d'article	24540.080.016
Marque	-
UBB	950353138403
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633835
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

