



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M8X80

Numéro d'article	24540.080.080
Marque	-
UBB	950353139492
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633972
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	80 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

