



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M4X20

Numéro d'article	24560.040.020
Marque	-
UBB	950353144757
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634818
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

