FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M4X40

Numéro d'article	24560.040.040
Marque	-
UBB	950353145093
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634856
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

