

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M5X16



Numéro d'article	24560.050.016
Marque	-
UBB	950353145333
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634917
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963

### Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

### Dessin technique

