FABORY

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M5X25

Numéro d'article	24560.050.025
Marque	-
UBB	950353145580
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634931
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique