



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M5X30

Numéro d'article	24560.050.030
Marque	-
UBB	950353145663
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634948
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

