

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X25



Numéro d'article	24560.060.025
Marque	-
UBB	950353146240
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635044
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183

### Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

### Dessin technique

