



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M8X30

Numéro d'article	24560.080.030
Marque	-
UBB	950353146992
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635150
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

