



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M3X12

Numéro d'article	24565.030.012
Marque	-
UBB	950353621440
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635280
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

