FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M5X10

Numéro d'article	24565.050.010
Marque	-
UBB	950353621770
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635419
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

