

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M5X12



Numéro d'article	24565.050.012
Marque	-
UBB	950353913334
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635426
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

