



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M6X20

Numéro d'article	24565.060.020
Marque	-
UBB	950353851526
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635549
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

