FABORY

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M6X25

Numéro d'article	24565.060.025
Marque	-
UBB	950353914084
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635556
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique