

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X30



Numéro d'article	24565.080.030
Marque	-
UBB	951353774890
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635662
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

### Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

### Dessin technique

