

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X30



Numéro d'article	24565.080.030
Marque	-
UBB	951353774890
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635662
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M8
Longueur (L) (mm)	30
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183

### Spécifications techniques

Thread length (min.)	34
$d_k$ (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

### Dessin technique

