

## Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X6



Numéro d'article	24570.030.006
Marque	-
UBB	950353147313
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635853
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	6 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2371
ISO	≈2010
DIN	964
NF	≈E25-124

### Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

### Dessin technique

