

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M4X6



Numéro d'article	24570.040.006
Marque	-
UBB	950353148220
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635983
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	6 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
DIN	964
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NEN	≈2371

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	6
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Dessin technique

