

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M4X16



Numéro d'article	24570.040.016
Marque	-
UBB	950353148634
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636027
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-124
ISO	≈2010
DIN	964
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Dessin technique

