

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M5X25



Numéro d'article	24570.050.025
Marque	-
UBB	950353149889
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636171
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	964

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique

