

## Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M6X25



Numéro d'article	24570.060.025
Marque	-
UBB	950353150929
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636294
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
BS	≈4183

### Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

### Dessin technique

