

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M6X60



Numéro d'article	24570.060.060
Marque	-
UBB	950353151422
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636355
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	60 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2010
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	60
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Dessin technique

