
FABORY



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X10

Numéro d'article	24640.030.010
Marque	-
UBB	950353152669
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636980
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

NF	≈E25-128
BS	≈4183
DIN	85
NEN	≈1603
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Dessin technique

