

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X40



Numéro d'article 24640.030.040

Marque -

UBB 950353153246

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637086

PKG. de 500 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
DIN	85

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Dessin technique

