

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M4X12



Numéro d'article 24640.040.012

Marque -

UBB 950353153659

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637291

PKG. de 500 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ISO	≈1580
DIN	85
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1603

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	12
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Dessin technique

