
FABORY



Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M4X40

Numéro d'article	24640.040.040
Marque	-
UBB	950353154152
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637383
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

DIN	85
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	40
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Dessin technique

