
FABORY



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M5X12

Numéro d'article	24640.050.012
Marque	-
UBB	950353154491
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637499
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
BS	≈4183
DIN	85
ISO	≈1580

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Dessin technique

