



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X30

Numéro d'article	24640.060.030
Marque	-
UBB	950353155712
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637710
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

NF	≈E25-128
DIN	85
ISO	≈1580
NEN	≈1603
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Dessin technique

