
FABORY



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M8X16

Numéro d'article	24640.080.016
Marque	-
UBB	950353629203
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637819
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
ISO	≈1580
BS	≈4183
NF	≈E25-128

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	4.8
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	1.9

Dessin technique

