

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M2X10

Numéro d'article	24660.020.010
Marque	-
UBB	950353515840
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638991
PKG. de 2000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Grand conditionnement

Normes

DIN	7985
ISO	≈7045

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Filetage total quand $L \leq$	18
k	1.6
L (mm)	10
No. empreinte cruciforme	1

Dessin technique



