

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M2,5X5

Numéro d'article	24660.025.005
Marque	-
UBB	950353516426
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639059
PKG. de 2000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	5 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Grand conditionnement

Normes

DIN	7985
ISO	≈7045

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Filetage total quand $L \leq$	20
k	2
L (mm)	5
No. empreinte cruciforme	1

Dessin technique



