FABORY

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M3X25

Numéro d'article	24660.030.025
Marque	-
UBB	950353157619
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639240
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Grand conditionnement

Normes

DIN	7985
ISO	≈7045

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Filetage total quand L ≤	20
k	2.4
L (mm)	25
No. empreinte cruciforme	1

Dessin technique

