FABORY

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M6X16

Numéro d'article	24660.060.016
Marque	-
UBB	950353160589
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639752
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Grand conditionnement

Normes

ISO	≈7045
DIN	7985

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Filetage total quand L ≤	35
k	4.6
L (mm)	16
No. empreinte cruciforme	3

Dessin technique