



Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 M6X70

Numéro d'article	24665.060.070
Marque	-
UBB	500621768349
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509169
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	70 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	7985
ISO	≈7045

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Filetage total quand $L \leq$	35
k	4.6
L (mm)	70
No. empreinte cruciforme	3
P	1

Dessin technique

