



Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST3,5X19MM

| | |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 26040.035.019 |
| Marque | - |
| UBB | 950352052100 |
| UNSPSC | 31161507 |
| EAN | 8715492651396 |
| PKG. de 200 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|---------------------|------------------------|
| Diamètre | 3.5 mm |
| Longueur | 19 mm |
| Mode d'entraînement | Fendue |
| Forme de tête | Tête fraisée bombée |
| Matière | Acier |
| Revêtement | Nickelé |
| Filetage | Filetage de vis à tôle |

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

| | |
|-----|-----------|
| BS | 4174 |
| NF | E25-661 C |
| ISO | 1483 C |
| DIN | 7973 C |

Spécifications techniques

| | |
|--------|-----|
| D (mm) | 3.5 |
| dk | 6.8 |
| f ≈ | 1.2 |
| k ≈ | 2.1 |
| L (mm) | 19 |
| n | 1 |
| P | 1.3 |

Dessin technique

