

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST4,2X25MM



Numéro d'article	26040.042.025
Marque	-
UBB	950352053686
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651556
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.2 mm
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Nickelé
Filetage	Filetage de vis à tôle

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

BS	4174
ISO	1483 C
NF	E25-661 C
DIN	7973 C

Spécifications techniques

D (mm)	4.2
dk	8.1
f ≈	1.4
k ≈	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	1.4

Dessin technique

