

## Clavette parallèle type haut DIN 6885 A Acier C45+C Brut 2X2X14MM



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 39250.022.014                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950359202633                 |
| UNSPSC           | 31163207                     |
| EAN              | 8715492812223                |
| PKG. de 50       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Longueur          | 14 mm                                                                    |
| Matière           | Acier                                                                    |
| Matière technique | C45+C                                                                    |
| Revêtement        | Brut                                                                     |
| Info              | Classes de tolérance<br>pour les dimensions<br>b et h selon DIN<br>6880. |

### Normes

|     |        |
|-----|--------|
| DIN | 6885-A |
| ISO | R773   |
| BS  | 4235-1 |
| NEN | 2430   |

### Spécifications techniques

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| b                             | 2  |
| Pour arbre $\varnothing$      | 6  |
| Pour arbre $\varnothing \leq$ | 8  |
| h                             | 2  |
| L (mm)                        | 14 |

### Dessin technique

