

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Kuprodur CU5 60 M8X40

Numéro d'article	45810.080.040
Marque	-
UBB	950351734757
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838537
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	40 mm
Classe	60
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Kuprodur
Matière technique	CU5
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Dessin technique

