

Écrou hexagonal DIN 934 Laiton CU2/CU3 Nickelé M1,6

Numéro d'article	47050.016.001
Marque	-
UBB	950355195948
UNSPSC	31161727
EAN	8715492843197
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Nickelé
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M1.6
m	1.3
P	0.35
s	3.2

Dessin technique

