



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Laiton CU2/CU3 Nickelé M2,5X20

Numéro d'article	48550.025.020
Marque	-
UBB	950353532753
UNSPSC	31161504
EAN	8715492853639
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	20 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Revêtement	Nickelé
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filetage total quand $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	20
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Dessin technique

