

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M18X1,50

Numéro d'article 51160.180.150

Marque -

UBB 950355594835

UNSPSC 31161727

EAN 8715492274045

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Metric fine thread
Info	Dimensions avec un diamètre M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M18
m	15
P	1.5
s	27

Dessin technique

