FABORY

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M36X2,00

Numéro d'article	51160.360.200
Marque	-
UBB	500696141836
UNSPSC	31161727
EAN	8715492028754
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Metric fine thread
Info	Dimensions avec un diamètre M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M36
m	29
P	2
s	55

Dessin technique