



Vis à tête poêlier fendue, filetage total NF ≈E25-129 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X8

Numéro d'article	51215.030.008
Marque	-
UBB	500633188239
UNSPSC	31161504
EAN	8715494613057
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	8 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-129
----	----------

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	7
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	2
L (mm)	8
n	1
P	0.5
t (min.)	1

Dessin technique

