

Colonette borgne à sertir, transversant Acier inoxydable (Inox) A1 M3X4,18X12X4

Numéro d'article	51228.030.012
Marque	-
UBB	500656769212
UNSPSC	31161816
EAN	8712423022102
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques


Diamètre	M3
Longueur	12 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Les entretoises à sertir type taraudage débouchant en acier conviennent à une utilisation dans une tôle d'acier avec une dureté maximale de HRB70. Pour les tôles d'acier avec des duretés plus élevées, les écrous à sertir sont recommandés.

Normes

Spécifications techniques

B	4
C	4.18
d-D	M3
D	3.2

Dessin technique



Taille de trou	4.2
L (mm)	12
Distance Min. bord de feuille	6
Epaisseur Min. recommandée de tôle	1
S	4.8