




Rondelle d'ajustage épaisseur h=1,0mm DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=1,0mm 14X20MM

Numéro d'article 51557.140.020

Marque -

UBB 500571760395

UNSPSC 31163301

EAN 8715494105422

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	14 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Diamètre extérieur	20
Info	h=1,0MM

Normes

DIN	988
-----	-----

Spécifications techniques

d1	14
d1 (max.)	14.23
d1 (min.)	14.05
d2	20
d2 (max.)	19.935
d2 (min.)	19.725
D (mm)	14
Epaisseur	1

Dessin technique

